


Priključna ploča VABP-S3-26V1G-G18-2

Broj artikla: 2605074

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Funkcijski priključak 32	G1/8
Funkcijski priključak 34	G1/8
Pneumatski priključak 22	G1/8
Pneumatski priključak 44	Priključna ploča Priključna ploča G1/8
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	668 g
Priključak, upravljački vazduh 14	M5
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje
Material o-ring	NBR
Material screws	Čelik