

Viljuškasta glava SG-M16

Broj artikla: 2676

FESTO

sa šestougaonom navrtkom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M16
Zasnovano na normi	ISO 8140
Odgovara standardu	DIN 71752
Navojni priključak	Unutrašnji navoj M16
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	376 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting pin	Čelik pocinkovano
Material clevis	Čelik pocinkovano
Material nut	Čelik pocinkovano