


Komplet graničnika EADP-ES-R3-32

Broj artikla: 2735411

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Područje podešavanja, ugao zakretanja	0 ... 325 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije JO	1,3 kgcm ²
Težina proizvoda	290 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material stops	Beryllium bronze, nickel-plated
Material flange	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material bracket	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano