

# Mrežno čvorište CPX-FB37

Broj dela: 2735960

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	EtherCAT
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
LED prikaz, specifično za proizvod	M: Modifikacija, parametrizacija PL: Snabdevanje opterećenja PS: Snabdevanje elektronike, snabdevanje senzora SF: Sistemska greška
LED prikaz specifičan za bus	Error: Komunikacijska greška LA X1: Mreža aktivna, izlaz 1 LA X2: Mreža aktivna, izlaz 2 Run: Komunikacijski status
Dijagnostika specifična za uređaj	Dijagnostika orijentisana na kanal i modul Modul podnapona Dijagnostička memorija
Kontrolni elementi	DIL preklopnik
Interfejs sabirnice polja	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maks. adresni kapacitet ulaza	128 Byte
Maks. adresni kapacitet izlaza	128 Byte
Parametrizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe reakcija Forsiranje kanala Signal setup Sistemski parametar
Brzina prenosa	100 Mbit/s
Podrška u konfigurisanju	ESI datoteka

Karakteristika	Vrednost
Dodatne funkcije	Aciklični pristup podacima preko Feldbus-a Dijagnostički objekat Emergency Message Režim kompatibilnosti za FB38 Modular Device Profile (MDP) Mogućnost prikaza sistemskog statusa preko procesnih podataka Varijabilno PDO mapiranje Dodatni dijagnostički interfejs za operatorske jedinice
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 100 mA