

Paralelni komplet EAMM-U-70-D32-52B/C-96

Broj artikla: 2755890

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	118 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,18 Nm
Prenosivi obrtni moment	7 Nm
Težina proizvoda	1.800 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	52B 52C
Materijal - napomena	RoHS komformnost