


Paralelni komplet EAMM-U-70-D50-70A-96-S1

Broj artikla: 2756078

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina | 70 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prenosni odnos prenosnika | 1:1 |
| Maks. brzina obrtanja | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment inercije | 118 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,18 Nm |
| Prenosivi obrtni moment | 7 Nm |
| Težina proizvoda | 1.730 g |
| Interface code, actuator | D50B |
| Interface code, motor in | 70A |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |