

# Stezni rukavac EAMH-86-6-C27.3

Broj artikla: 2789214

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	10,2 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	122 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost