

T utični spoj NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Broj artikla: 2839846

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	navojno
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Ravni utikač M12x1, 2-pin, A-kodirani
Električni priključak 3	Ravna utična spojnica, M12, 3-pin, A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Material of union nut	Cink Niklovano
Material seals	FPM
Material electrical contact	Bakarna legura pozlaćeno