


T-nastavak utični NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Broj dela: 2839867

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Težina proizvoda	25 g
Električni priključak 1	Utičnica prava, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Ravna utičnica, M12, 5-polni, A-kodiran
Električni priključak 3	Utikač ravan, M12, 5-polni, A-kodiran
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	Cink liven pod pritiskom niklovano
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pozlačeno