


Blok podnožja MRS-2

Broj artikla: 2844247

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	2
Maks. broj ventilskih mesta	2
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2,5 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	4 Nm
Težina proizvoda	365 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje