


Blok podnožja MRS-4

Broj artikla: 2844348

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Maks. broj ventilskih mesta	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2,5 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	4 Nm
Težina proizvoda	650 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje