

# Čitač koda SBSI-B-R3B-F6-W

Broj artikla: 2930232

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

monochrome Code Reader with integrated lens, focal length 6mm, white LED illumination, Ethernet interface, RS-232 and Profinet for reading Barcodes and Datamatrixcodes.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Verzija Vision senzor                      | Čitač koda   |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)       | prema EU-EMV-smernici  |
| KC mark                                    | KC-EMV   |
| Dozvola                                    | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| Radni razmak                               | 6 mm - beskonačan  |
| Žarišna daljina                            | 6 mm   |
| Vidno polje                                | min. 5 x 4 mm  |
| Podešavanje fokusa                         | Sa vijkom za podešavanje   |
| Pričvršćenje objektiva                     | integrirana optika   |
| Tip rasvete                                | integrirano  |
| Vrsta svetla                               | belo<br>LED  |
| Tip senzora                                | Monohromno   |
| Rezolucija senzora                         | 736 x 480 Pixel (WideVGA)  |
| Brzina slika (puna slika)                  | 50 fps   |
| Max. Broj ispitnih programa / poslova      | 8  |
| Max. Broj ispitnih kriterijuma / detektora | 2  |
| Funkcija detektora / karakteristike        | EAN<br>UPC<br>RSS<br>2/5 Interleaved<br>2/5 Industrial<br>Code 39<br>Code 93<br>Code 128<br>GS1<br>Pharmacode<br>Codabar<br>ECC200<br>QR-Code<br>PDF 417 |
| Karakteristično vreme ciklusa              | 1D-Barcode: 30 ms<br>2D-Code: 40 ms  |
| Informacije na mreži, tehnologija spajanja | Utičnica<br>M12<br>4-polno   |
| Ethernet, brzina prenošenja podataka       | 100 Mbit/s   |
| Ethernet, podržani protokoli               | Ethernet/IP<br>FTP<br>PROFINET   |

| Svojstvo                                     | Vrednost  |
|--|---|
|  | SMB<br>TCP/IP   |
| Serijski interface, tehnika priključaka      | Utikači<br>M12<br>5-polno   |
| Serijski interface, vrsta                    | RS 232 / RS 422   |
| Električni priključak                        | 12-polno<br>M12<br>Utikači  |
| Broj digitalnih ulaza                        | 2   |
| Broj digitalnih izlaza                       | 4   |
| Broj mogućih odabira digitalnih ulaza/izlaza | 2   |
| Digitalni ulaz                               | PNP/NPN prekidač  |
| Sklopna razina                               | Signal 0: $\leq 3$ V<br>Signal 1: $\geq U_B - 1$ V                                |
| Digitalni izlaz                              | PNP/NPN prekidač  |
| Maks. izlazna struja                         | 50 mA   |
| Otpornost na kratak spoj                     | za sve električne priključke  |
| Nazivni pogonski napon DC                    | 24 V  |
| Dozvoljena kolebanja napona                  | -25 % / +10 %   |
| Maks. potrošnja struja                       | 550 mA  |
| Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza    | 200 mA  |
| Temperatura okoline                          | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura ležaja                           | -20 ... 60 °C   |
| Mehanička zaštita                            | IP67  |
| Dimenzije Š x D x V                          | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm   |
| Težina proizvoda                             | 160 g   |
| Material housing                             | Anodised wrought aluminium alloy  |
| Material cover                               | ABS-ojačan  |
| Materijal - napomena                         | RoHS komfornost   |
| Otpornost na vibracije                       | prema EN 60068-2-6  |
| Udarna čvrstoća                              | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |