


# Aksijalni komplet EAMM-A-D32-60G

Broj artikla: 2946758

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	540 g
Interface code, actuator	D32A D32B D32C
Interface code, motor in	60G
Materijal - napomena	RoHS komformnost