


Razdelni blok FR-4-1/4

Broj artikla: 2960

FESTO

Za raspodelu kompresovanog vazduha.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	11,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	68 g
Broj izlaza	3
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijum eloksirano