

# Ventil VOFD-L100T-

Broj artikla: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	1.900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 12 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosedni ventil
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni prečnik	10 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez Dodirno
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	reverzibilno
Pogodno za vakuum	Da
b-vrednost	0,22
C vrednost	7,6 l/sbar
Protok Kv ventilacija	1,68 m <sup>3</sup> /h
Protok Kv odzračivanje	1,68 m <sup>3</sup> /h
Normalni nazivni protok 2-3	1.888 l/min
Vreme isključenja	60 ms
Vreme uključenja	40 ms
Pogonski medijum	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	950 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)