

Navrtka MCK-PK-9

Broj artikla: 2967

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Female thread M16x1 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |