


Ventil VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

Broj dela: 3013904

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoreno, monostabilno |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Ugradna širina | 50 mm |
| Normalni nominalni protok | 52 l/min |
| Pneumatski radni priključak | G1/4 |
| Radni pritisak | 0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar |
| Dizajn | direktno upravljani sedišni ventil |
| Način vraćanja u prethodni položaj | mehaničke opruge |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Nominalna širina | 1.2 mm |
| Princip zaptivanja | meko |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Ručna pomoćna aktivacija | nema |
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Pogodnost za vakuum | da |
| b-vrednost | 0.2 |
| C-vrednost | 0.44 l/sbar |
| Protok Kv ventilacije | 0.04 m ³ /h |
| Protok Kv, odzračenje | 0.04 m ³ /h |
| Normalni nominalni protok 2-3 | 49 l/min |
| Uklopno vreme isklj. | 60 ms |
| Uklopno vreme uklj | 40 ms |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:2:2] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura medija | -25 °C...60 °C |

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura okruženja | -25 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 170 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | Emajlirani aluminijum |