



Ventil

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

Broj artikla: 3014556

FESTO

directly controlled, 1.2 mm nominal width, F19A armature system.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 50 mm |
| Normalni nazivni protok | 52 l/min |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani dosedni ventil |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni prečnik | 1,2 mm |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Pogodno za vakuum | Da |
| b-vrednost | 0,53 |
| C vrednost | 0,21 l/sbar |
| Protok Kv ventilacija | 0,04 m ³ /h |
| Protok Kv odzračivanje | 0,04 m ³ /h |
| Normalni nazivni protok 2-3 | 49 l/min |
| Vreme isključenja | 60 ms |
| Vreme uključenja | 40 ms |
| Pogonski medijum | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura medijuma | -25 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 170 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminium (Ematal coated) |