


Priključna ploča NASE-1/4-NPT-1-ISO

Broj artikla: 30426

FESTO

sa rasporedom priključka po ISO 5599/I i prednameštenim,
integrisanim električnim priključkom po ISO 5599/II. Priključci sa strane.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dužina	6 mm
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja ventila	navojno
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPTF
Priključak, upravljački vazduh 14	1/8 NPTF
Pneumatski priključak 1	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 2	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 3	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 4	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 5	1/4 NPTF