


L nasadni priključak LCN-M3-PK-2-B

Broj artikla: 30491

FESTO

zakretljiv, sa zaptivnim prstenom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	1,3 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Cink visokolegirani čelik, nerđajući