

Vod utičnice KME-1-24-2.5-LED

Broj artikla: 30943

FESTO

predgrađeno, za ME-ventile.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Signal status display	LED žuti
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	135 g
Električni priključak 1	Ugaona utičnica, kvadratni oblik, 3-pin, Tip C
Električni priključak 2	Otvoreni kraj, 2-žice
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Priključak uzemljenja	ne postoji
Dužina kabla	2,5 m
Svojstvo kabla	Za statičke namene
Min. radijus savijanja kabla	52 mm
Prečnik kabla	5,2 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,1 mm
Struktura kabla	2x0,75
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	TPE-U(PU)
Material seals	NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy