

Barbed T-connector FCN-3-PK-3/2

Broj dela: 31314

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	1.3 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom