

Cilindrični oslonac LSNG-40

Broj dela: 31741

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Na osnovu standarda	VDMA 24562
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	228 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	visokolegirani čelik
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE