


Nosač ležaja LBG-125

Broj artikla: 31767

FESTO

za sferično uležištenje sa zakretnom priрубnicom SSNG ili zgloбnu glavu SGSa kod cilindara DNGU, DNG, DNC.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	125
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	4.140 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Nodularni liv sa kuglastim grafitom
Material mounting pin	Čelik za kaljenje
Material lock	Opružni čelik