

# Spojnica EAMC-56-58-19-20

Broj dela: 3181801

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	19 mm
Prihvatni prečnik 2	20 mm
Veličina konstrukcije	56
Nominalna dužina	58 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	60 Nm
Težina proizvoda	284 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen