

# Jedinica klizača SPZ-25-10-P-A

Broj artikla: 32733



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Sa dve klipnjače (Twin klizne jedinice), za beskontaktnu detekciju položaja.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Hod  | 10 mm   |
| Podesivo područje krajnjih položaja/dužina | 10 mm   |
| Prečnik klipa                              | 25 mm   |
| Vrste pogona, jedinica pogona              | Klizač  |
| Prigušivanje                               | Pneumatsko prigušenje sa metalnim fiksnim graničnikom |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno   |
| Vodica                                     | Klizna vodica   |
| Konstruktivna struktura                    | Vodica  |
| Prepoznavanje pozicije                     | za beskontaktni prekidač                              |
| Pogonski pritisak                          | 1 ... 10 bar  |
| Način funkcionisanja                       | dvosmerno   |
| Pogonski medijum                           | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja     | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 2 - Moderate corrosion stress                         |
| Temperatura okoline                        | -20 ... 80 °C   |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje       | 452 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje      | 452 N   |
| Pneumatski priključak                      | M5  |
| Material cover                             | Aluminijumska legura za kovanje                       |
| Material seals                             | NBR   |
| Material housing                           | Aluminijumska legura za kovanje                       |
| Material piston rod                        | visokolegirani čelik, nerđajući                       |