


# Ležajni deo LNZG-32

Broj artikla: 32959

FESTO

Za cilindre sa pričvršćenjem zakretnim modulom DNGZS.  
Ovo učvršćenje se može primeniti takođe kod cilindra DNC , DNG i DNGU sa zakretnom prirubnicom u sredini ili sa zakretnim prstenom .



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost                        |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina                       | 32                              |
| Zasnovano na normi             | ISO 15552                       |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L                  |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a                             |
| Temperatura okoline            | -40 ... 80 °C                   |
| Težina proizvoda               | 83 g                            |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost                 |
| Material mounting              | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material bearing               | Plastika                        |