

Pričvršćenje nogicama DAMH-Q12-6

Broj artikla: 3371840

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1 Nm
Težina proizvoda	27 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bracket	Čelik, pocinkovan