

# Vakuumski usisni ventil ISV-1/4

Broj artikla: 33970

FESTO

za ispravno postizanje vakuuma ako u jednoj grupi vakuum hvataljki jedna ili više njih nisu zauzete.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	G1/4
Ejector pulse suitability	$\leq 8$ MPa
Prikladnost za impuls odbacivanja	8 bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1,6 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	16 g
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material spring	visokolegirani čelik
Material filter	Aluminijumska legura za kovanje Tkanina od nerđajućeg čelika
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material float	POM