


Spojnica EAMD-67-51-19-32X32-U

Broj artikla: 3398671

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	19 mm
Prečnik 2 prihvata	32 mm
Veličina	67
Nazivna dužina	51 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	374 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	113 Nm
Težina proizvoda	745 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost