


# ILI logički element OS-1/2

Broj dela: 3427

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok	5000 l/min
Radni pritisak	1 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nominalna širina	12 mm
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 3	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen