

# Elektromagnetna zavojnica MSFG-24/42-50/60-OD

Broj dela: 34411

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Faktor učinka $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 9,0 VA, snaga zadržavanja 7,0 VA
Dozvoljene oscilacije u frekvenciji	+/- 5 %
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja utičnice	0.4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	3-polni Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast Bakar Čelik
Materijal kalema	Bakar