


Jedinica za vođenje FENG-80- -GF

Broj artikla: 34485

FESTO

sa kliznim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	80
Hod	10 ... 500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Klizna vođica
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila premeštanja	70 N
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	76 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	10.720 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	76 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	54 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	3,9 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of guide component	visokolegirani čelik
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Čelik za poboljšanje