

Sklop vodice FENG-100- -KF

Broj dela: 34492

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Hod	10 mm...500 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	2300 N
Maksimalna statična sila Fy	3120 N
Maksimalna sila Fz	2300 N
Maksimalna statična sila Fz	3120 N
Maks. momenat Mx	198 Nm
Maks. momenat Mx, statički	268 Nm
Maks. momenat My	197 Nm
Maks. momenat My, statički	267 Nm
Maks. momenat Mz	197 Nm
Maks. momenat Mz statički	267 Nm
Sila pomeranja	40 N
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	77 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	12990 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	77 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	47 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	3.6 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Oplemenjeni čelik