

# Sklop vodice FENG-63-500-KF

Broj dela: 34520

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	63
Hod	500 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vodenje
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna statična sila Fy	1600 N
Maksimalna sila Fz	1260 N
Maksimalna statična sila Fz	1600 N
Maks. momenat Mx	75 Nm
Maks. momenat Mx, statički	95 Nm
Maks. momenat My	90 Nm
Maks. momenat My, statički	115 Nm
Maks. momenat Mz	90 Nm
Maks. momenat Mz statički	115 Nm
Sila pomeranja	15 N
Težina proizvoda	7860 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana