


Jedinica za vođenje FENG-80-50-KF

Broj artikla: 34521

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	80
Hod	50 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	2.300 N
Max. force Fy static	3.120 N
Maks. sila Fz	2.300 N
Max. force Fz static	3.120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx statički	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My statički	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz statički	259 Nm
Sila premeštanja	40 N
Težina proizvoda	10.815 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Čelik za poboljšanje