

# Jedinica za vođenje FENG-100-50-KF

Broj artikla: 34529

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                    | Vrednost                         |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Veličina                    | 100                              |
| Hod                         | 50 mm                            |
| Položaj ugradnje            | proizvoljno                      |
| Vodica                      | Kuglično vođenje                 |
| Konstruktivna struktura     | Vodica                           |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura okoline         | -20 ... 80 °C                    |
| Maks. sila Fy               | 2.300 N                          |
| Max. force Fy static        | 3.120 N                          |
| Maks. sila Fz               | 2.300 N                          |
| Max. force Fz static        | 3.120 N                          |
| Maks. moment Mx             | 198 Nm                           |
| Maks. moment Mx statički    | 268 Nm                           |
| Maks. moment My             | 197 Nm                           |
| Maks. moment My statički    | 267 Nm                           |
| Maks. moment Mz             | 197 Nm                           |
| Maks. moment Mz statički    | 267 Nm                           |
| Sila premeštanja            | 40 N                             |
| Težina proizvoda            | 13.375 g                         |
| Vrsta pričvršćenja          | sa unutrašnjim navojem           |
| Materijal - napomena        | RoHS komfornost                  |
| Material of guide component | Čelik za poboljšanje             |
| Material housing            | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate         | Čelik za poboljšanje             |