

Jedinica za vođenje FENG-100-160-KF

Broj artikla: 34531

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100
Hod	160 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	2.300 N
Max. force Fy static	3.120 N
Maks. sila Fz	2.300 N
Max. force Fz static	3.120 N
Maks. moment Mx	198 Nm
Maks. moment Mx statički	268 Nm
Maks. moment My	197 Nm
Maks. moment My statički	267 Nm
Maks. moment Mz	197 Nm
Maks. moment Mz statički	267 Nm
Sila premeštanja	40 N
Težina proizvoda	14.222 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Čelik za poboljšanje