

# Sklop vodice FENG-100-250-KF

Broj dela: 34533

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika               | Vrednost   |
|------------------------------|--|
| Veličina konstrukcije        | 100  |
| Hod                          | 250 mm   |
| Ugradni položaj              | Proizvoljan  |
| Vodenje                      | Kružna vodica kuglice  |
| Dizajn                       | Vodenje  |
| Zaštita od eksplozije        | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| LABS usklađenost             | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okruženja        | -20 °C...80 °C   |
| Maks. sila Fy                | 2300 N   |
| Maksimalna statična sila Fy  | 3120 N   |
| Maksimalna sila Fz           | 2300 N   |
| Maksimalna statična sila Fz  | 3120 N   |
| Maks. momenat Mx             | 198 Nm   |
| Maks. momenat Mx, statički   | 268 Nm   |
| Maks. momenat My             | 197 Nm   |
| Maks. momenat My, statički   | 267 Nm   |
| Maks. momenat Mz             | 197 Nm   |
| Maks. momenat Mz statički    | 267 Nm   |
| Sila pomeranja               | 40 N   |
| Težina proizvoda             | 14915 g  |
| Vrsta pričvršćenja           | sa unutrašnjim navojem   |
| Napomena o materijalu        | RoHS-usaglašen   |
| Mehanizam vodećeg elementa   | Oplemenjeni čelik  |
| Materijal kućišta            | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                         |
| Materijal kulisnog mehanizma | Oplemenjeni čelik  |