


# Zakretna prirubnica SNGB-160

Broj dela: 34547

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	160
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	3445 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal osovinice	Čelik pocinkovano
Materijal ležišta	Plastika
Materijal diska	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Materijal osigurača	Pocinkovani elastični čelik