


Utičnica MSSD-C

Broj artikla: 34583

FESTO

za magnetne svitke i ventile, raspored priključka prema DIN EN 175 301, oblik A.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maritime classification	see certificate
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	90° rotatable
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	22 g
Električni priključak	3-polni Utičnica ugaona Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četvorougaoni oblik MSC četvorougaoni oblik MSN1
Electrical connection 1, design	ugaono
Electrical connection 1, connection type	Utičnica
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 300 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Priključak uzemljenja	postoji
Navojni spoj kabla	Pg9
Prečnik kabla	6 ... 8 mm
Nazivni presek provodnika	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 90 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Plastika
Boja kućišta	crno
Material seals	NBR