



# Ventil sa vremenskim kašnjenjem VZOA-3-1/4

Broj artikla: 3464

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	600 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	0 ... 30 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost