


# Pilotirani nepovratni ventil HGL-1/4-NPT

Broj dela: 34878

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	deblokirajuća nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok	0 l/min...490 l/min
Radni pritisak	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar 26.1 psi...145 psi
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR