



Ventil sa vremenskim kašnjenjem VZB-3-1/4

Broj artikla: 3488

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	600 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	0 ... 30 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:..]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost