


# Piloted check valve HGL-1/2-NPT

Broj artikla: 34880

FESTO

sa zaptivnim prstenom OL.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	kontrolisana nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok	0 ... 1.600 l/min
Operating pressure MPa	0,02 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pritisak upravljanja	1 ... 10 bar
Pilot pressure	14,5 ... 145 psi
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost