

Pneumatski ventil VLX-2-1/4-MS-NPT

Broj artikla: 34922

FESTO

2/2-way function, pneumatically actuated, brass version.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Konstruktivna struktura | Membranski ventil |
| Način aktiviranja | Pneumatski |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | NPT1/4 |
| Nazivni prečnik | 13 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Pritisak medijuma | 1 ... 10 bar |
| Odzračna funkcija | ne prigušuje se |
| Vrsta resetovanja | pneumatska opruga |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12 | M5 |
| Medijum upravljanja | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Medijum | filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm |
| Temperatura medijuma | -10 ... 80 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Normalni nazivni protok | 2.400 l/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Material housing | Mesing |
| Material screws | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala, vijak | 1.4301 |
| Težina proizvoda | 490 g |