


Spojni vod KMYZ-2-24-5-LED

Broj artikla: 34998

FESTO

za vakumski generator



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maritime classification	see certificate
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	90 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Ugaona utičnica / vodič četvorougoni oblik / otvoreni kraj
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Priključak uzemljenja	ne postoji
Dužina kabla	5 m
Svojstvo kabla	Standard
Prečnik kabla	3,4 mm
Struktura kabla	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronza