


Kosi ventil

VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-40-EX4

Broj artikla: 3539024

FESTO

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Sedišni ventil sa povratnom oprugom
Način aktiviranja	Pneumatski
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	G1/2
Nazivni prečnik DN	15
Nazivni prečnik	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smer protoka	nije reverzibilno
Pritisak medijuma	0 ... 40 bar
Nazivni pritisak procesnog ventila	40
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	sa spoljšnjim upravljanjem
Pneumatski priključak	G1/8
Pogonski pritisak	6 ... 10 bar
Medijum	Vapour Inertni gasovi filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet	600 mm ² /s
Temperatura medijuma	-40 ... 200 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Protok Kv	3,8 m ³ /h
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material drive head	Nerđajući čelik
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Težina proizvoda	1.300 g
ATEX kategorija gasa	II 2G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	c TX X
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	c TX X
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress