


Vakuum sisaljka VASB-15-1/8-NBR

Broj dela: 35411

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Nominalna širina | 3 mm |
| Prečnik usisivača | 15 mm |
| Efikasni prečnik usisa | 12 mm |
| Priključni položaj | gore |
| Oblik sisaljke | okrugla membranska brtva 1,5-struka |
| Radni pritisak | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Radni medij | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS usklađenost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Sila kidanja na vakuumu od 70 % | 7.9 N |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 7.9 N |
| Pričvrtni navoj | G1/8 |
| Pričvršćenje usisnika | G 1/8 |
| Vakuumski priključak | G1/8 |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Šoru | 60 +/- 5 |
| Materijal navojnog rukavca | Mesing |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom | NBR |