

# Elektromagnetni kalem VACC-S18-70-K5-1-U2D

Broj artikla: 3546816

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 24 V DC, flameproof enclosure.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost                                      |
|--|---|
| Način aktiviranja                      | električno                                    |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno                                   |
| Indikacija sklopnog položaja           | ne  |
| Trajanje uključenosti                  | 100 %   |
| Klasa izolacije                        | H   |
| Parametri kalema                       | 24 V DC: 7 W                                  |
| Dozvoljena kolebanja napona            | -15 % / +10 %                                 |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US)  |
| Ex temperatura okoline                 | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 4 - Very high corrosion stress                |
| PWIS conformity                        | VDMA24364 zone III                            |
| Mehanička zaštita                      | IP65  |
| Težina proizvoda                       | 1.700 g                                       |
| Električni priključak                  | Priključni ormarić, uvodni navoj kabla NPT1/2 |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost                               |
| Material solenoid coil                 | Aluminijumska legura za kovanje<br>Sivi liv   |